

## LWK-TPA 101KF-FI-P25

**Kunststoff-Lenkrolle Blickle WAVE, Farbe grauweiß, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix', Rad mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag, mit Polypropylen-Radkörper, mit Fadenschutz aus Kunststoff, groß**

EAN 4047526000240

ID 744702

Zolltarifnummer 87169090



### Gehäuse: Serie LWK

- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest
- umspritztes, beidseitig abgedichtetes Rillenkugellager im Drehkranz
- galvanisch verzinkte, blau passivierte Stahl-Anschraubplatte (Cr6-frei)
- Farbe grauweiß RAL 9002
- modernes, formschönes Design

### Rad: Serie TPA

- Laufbelag: hochwertiges thermoplastisches Gummi-Elastomer (TPE), Härte 85 Shore A, Farbe grau, spurlos, ölhaltig
- Radkörper: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe grauweiß RAL 9002

### Sonstige Eigenschaften:

- sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C
- Laufbelag ölhaltig, bei empfindlichen Böden Kontaktverfärbungen möglich

### Technische Daten:

|                              |   |                      |
|------------------------------|---|----------------------|
| Rad-Ø (D)                    | ☞ | 100 mm               |
| Radbreite                    | ⊥ | 32 mm                |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h     | ⊞ | 100 kg               |
| Tragfähigkeit (statisch)     | ⊞ | 250 kg               |
| Lagerart                     | ⊙ | Kugellager (C)       |
| Gesamthöhe (H)               | ⊖ | 138 mm               |
| Plattengröße                 | ⊞ | 90 x 66 mm           |
| Schraublochentfernung        | ⊞ | 75 x 45 / 61 x 51 mm |
| Schraubloch-Ø                | ⊞ | 8.5 mm               |
| Ausladung (F)                | ⊞ | 38 mm                |
| Temperaturbeständigkeit min  |   | -20 °C               |
| Temperaturbeständigkeit max  |   | 60 °C                |
| Belagshärte                  |   | 85 Shore A           |
| Stückgewicht                 | ⊞ | 0,6 kg               |
| Spurlos                      |   | ✓                    |
| Kontaktverfärbungsfrei       |   | ✗                    |
| Antistatisch                 | ⊞ | ✗                    |
| Elektrisch ableitend         | ⊞ | ✗                    |
| Korrosionsbeständig          |   | ✗                    |
| Hitzebeständig               | ⊞ | ✗                    |
| Laufbelag hydrolysebeständig |   | ✗                    |
| Autoklaventauglich           |   | ✗                    |



#### Belagshärte

 85 Shore A

#### Rollwiderstand

 sehr gut

#### Verschleißresistenz

 befriedigend

#### Bodenschonung/Fahrgeräusch

 gut



