

P 200/20-48R

Rad mit Luftreifen, mit Stahlblech-Felge

EAN 4047526036003
ID 36004
Zolltarifnummer 87169090



Reifen:

- Luftreifen, Rillenprofil, Härte 60 Shore A
- 2 Ply-Rating, mit Schlauch
- höchster Fahrkomfort
- äußerst bodenschonend, besonders lärmdämpfend
- Farbe schwarz

Felge:

- Stahlblech, gepresst
- mit eingeschweißter Stahlrohrnabe
- galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Sonstige Eigenschaften:

- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +50 °C
- Rad- bzw. Reifenabmessungen gelten für den unbelasteten, neuen Reifen und können sich im Betrieb in Breite und Durchmesser verändern
- Geschwindigkeiten bis max. 16 km/h bei Rädern mit Kugellager und reduzierter Tragfähigkeit möglich

Technische Daten:

Rad-Ø (D)		200 mm
Radbreite		50 mm
Reifenmaß		200x50
Plyrating		2
Tragfähigkeit bei 4 km/h		75 kg
Tragfähigkeit (statisch)		75 kg
Reifendruck / Luftdruck		2.5 / 36 bar / psi
Lagerart		Rollenlager
Achsloch-Ø (d)		20 mm
Nabenlänge (T1)		48 mm
Profil		Rillenprofil
Temperaturbeständigkeit min		-25 °C
Temperaturbeständigkeit max		50 °C
Belagshärte		60 Shore A
Stückgewicht		0,9 kg
Spurlos		×
Kontaktverfärbungsfrei		×
Antistatisch		×
ESD		×
Elektrisch ableitend		×
Korrosionsbeständig		×
Hitzebeständig		×
Laufbelag hydrolysebeständig		×
Autoklaventauglich		×



Belagshärte

 60 Shore A

Rollwiderstand

 gut

Verschleißresistenz

 befriedigend

Bodenschonung/Fahrgeräusch

 hervorragend

