

P 200/20-48R-SG

Rad mit Luftreifen, mit Stahlblech-Felge, spurlos grau

EAN 4047526058111

ID 58115

Zolltarifnummer 87169090



Reifen:

- Luftreifen, Rillenprofil, Härte 60 Shore A
- 2 Ply-Rating, mit Schlauch
- höchster Fahrkomfort
- äußerst bodenschonend, besonders lärmdämpfend
- Farbe grau, spurlos

Felge:

- Stahlblech, gepresst
- mit eingeschweißter Stahlrohrnabe
- galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Sonstige Eigenschaften:

- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +50 °C
- Rad- bzw. Reifenabmessungen gelten für den unbelasteten, neuen Reifen und können sich im Betrieb in Breite und Durchmesser verändern
- Geschwindigkeiten bis max. 16 km/h bei Rädern mit Kugellager und reduzierter Tragfähigkeit möglich

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☞	200 mm
Radbreite	⌈⌋	50 mm
Reifenmaß		200x50
Plyrating	≡	2
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⚖	75 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⚖	75 kg
Reifendruck / Luftdruck	🌀	2.5 / 36 bar / psi
Lagerart	⦿	Rollenlager
Achsloch-Ø (d)		20 mm
Nabenlänge (T1)	⋈	48 mm
Profil	⏏	Rillenprofil
Temperaturbeständigkeit min		-25 °C
Temperaturbeständigkeit max		50 °C
Belagshärte		60 Shore A
Stückgewicht	⚖	0,9 kg
Spurlos		✓
Kontaktverfärbungsfrei		✓
Antistatisch	⚡	✗
ESD		✗
Elektrisch ableitend	⚡	✗
Korrosionsbeständig		✗
Hitzebeständig	🔥	✗
Laufbelag hydrolysebeständig		✗
Autoklaventauglich		✗



Belagshärte

 60 Shore A

Rollwiderstand

 gut

Verschleißresistenz

 befriedigend

Bodenschonung/Fahrgeräusch

 hervorragend

