

## P 263/20-75R-SG

Rad mit Luftreifen, mit Stahlblech-Felge, spurlos grau

EAN 4047526309640  
ID 309641  
Zolltarifnummer 87169090



### Reifen:

- Luftreifen, Blockprofil, Härte 60 Shore A
- 2 Ply-Rating, mit Schlauch
- höchster Fahrkomfort
- äußerst bodenschonend, besonders lärmdämpfend
- Farbe grau, spurlos

### Felge:

- Stahlblech, gepresst
- mit eingeschweißter Stahlrohrnabe
- galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

### Sonstige Eigenschaften:

- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +50 °C
- Rad- bzw. Reifenabmessungen gelten für den unbelasteten, neuen Reifen und können sich im Betrieb in Breite und Durchmesser verändern
- Geschwindigkeiten bis max. 16 km/h bei Rädern mit Kugellager und reduzierter Tragfähigkeit möglich

### Technische Daten:

|                              |     |                    |
|------------------------------|-----|--------------------|
| Rad-Ø (D)                    | ☞   | 260 mm             |
| Radbreite                    | ⌈⌋  | 85 mm              |
| Reifenmaß                    |     | 3.00-4             |
| Plyrating                    | ≡   | 2                  |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h     | ⚖   | 150 kg             |
| Tragfähigkeit (statisch)     | ⚖   | 150 kg             |
| Reifendruck / Luftdruck      | 🌀   | 2.0 / 30 bar / psi |
| Lagerart                     | ⦿   | Rollenlager        |
| Achsloch-Ø (d)               |     | 20 mm              |
| Nabenlänge (T1)              | ⋅⌈⌋ | 75 mm              |
| Profil                       | ⏏   | Blockprofil        |
| Temperaturbeständigkeit min  |     | -25 °C             |
| Temperaturbeständigkeit max  |     | 50 °C              |
| Belagshärte                  |     | 60 Shore A         |
| Stückgewicht                 | ⚖   | 1,5 kg             |
| Spurlos                      |     | ✓                  |
| Kontaktverfärbungsfrei       |     | ✓                  |
| Antistatisch                 | ⚡   | ✗                  |
| ESD                          |     | ✗                  |
| Elektrisch ableitend         | ⚡   | ✗                  |
| Korrosionsbeständig          |     | ✗                  |
| Hitzebeständig               | 🔥   | ✗                  |
| Laufbelag hydrolysebeständig |     | ✗                  |
| Autoklaventauglich           |     | ✗                  |



#### Belagshärte

 60 Shore A

#### Rollwiderstand

 gut

#### Verschleißresistenz

 befriedigend

#### Bodenschonung/Fahrgeräusch

 hervorragend

