

PK 300/25-75R

Rad mit Luftreifen, mit Kunststoff-Felge

EAN 4047526022686
ID 22681
Zolltarifnummer 87169090



Reifen:

- Luftreifen, Rillenprofil, Härte 60 Shore A
- 2 Ply-Rating, mit Schlauch
- äußerst bodenschonend, besonders lärmdämpfend
- Farbe schwarz

Felge:

- hochwertiges Polypropylen, bruchfest
- Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +40 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C
- Rad- bzw. Reifenabmessungen gelten für den unbelasteten, neuen Reifen und können sich im Betrieb in Breite und Durchmesser verändern

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☞	300 mm
Radbreite	⌋	100 mm
Reifenmaß		4.00-4
Plyrating	≡	2
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⚖	180 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⚖	180 kg
Reifendruck / Luftdruck	🌀	2.0 / 30 bar / psi
Lagerart	⦿	Rollenlager
Achsloch-Ø (d)		25 mm
Nabenlänge (T1)	⋅	75 mm
Profil	≡	Rillenprofil
Temperaturbeständigkeit min		-20 °C
Temperaturbeständigkeit max		40 °C
Belagshärte		60 Shore A
Stückgewicht	⚖	1,2 kg
Spurlos		×
Kontaktverfärbungsfrei		×
Antistatisch	⚡	×
ESD		×
Elektrisch ableitend	⚡	×
Korrosionsbeständig		×
Hitzebeständig	🔥	×
Laufbelag hydrolysebeständig		×
Autoklaventauglich		×



Belagshärte

■ ■ ■ ■ ■ 60 Shore A

Rollwiderstand

■ ■ ■ ■ ■ gut

Verschleißresistenz

■ ■ ■ ■ ■ befriedigend

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ ■ ■ hervorragend

