

## PK 302/20-75G

### Rad mit Luftreifen, mit Kunststoff-Felge

**EAN** 4047526257330  
**ID** 257337  
**Zolltarifnummer** 87169090



#### Reifen:

- Luftreifen, Blockprofil, Härte 60 Shore A
- 2 Ply-Rating, mit Schlauch
- äußerst bodenschonend, besonders lärmämpfend
- Farbe schwarz

#### Felge:

- hochwertiges Polypropylen, bruchfest
- Farbe schwarz

#### Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +40 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C
- Rad- bzw. Reifenabmessungen gelten für den unbelasteten, neuen Reifen und können sich im Betrieb in Breite und Durchmesser verändern

#### Technische Daten:

|                              |                                                                                     |                    |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Rad-Ø (D)                    |  | 300 mm             |
| Radbreite                    |  | 100 mm             |
| Reifenmaß                    |                                                                                     | 4.00-4             |
| Plyrating                    |  | 2                  |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h     |  | 180 kg             |
| Tragfähigkeit (statisch)     |  | 180 kg             |
| Reifendruck / Luftdruck      |  | 2.0 / 30 bar / psi |
| Lagerart                     |  | Gleitlager         |
| Achsloch-Ø (d)               |                                                                                     | 20 mm              |
| Nabenlänge (T1)              |  | 75 mm              |
| Profil                       |  | Blockprofil        |
| Temperaturbeständigkeit min  |                                                                                     | -20 °C             |
| Temperaturbeständigkeit max  |                                                                                     | 40 °C              |
| Belagshärte                  |                                                                                     | 60 Shore A         |
| Stückgewicht                 |  | 1,6 kg             |
| Spurlos                      |                                                                                     | ×                  |
| Kontaktverfärbungsfrei       |                                                                                     | ×                  |
| Antistatisch                 |  | ×                  |
| ESD                          |                                                                                     | ×                  |
| Elektrisch ableitend         |  | ×                  |
| Korrosionsbeständig          |                                                                                     | ×                  |
| Hitzebeständig               |  | ×                  |
| Laufbelag hydrolysebeständig |                                                                                     | ×                  |
| Autoklaventauglich           |                                                                                     | ×                  |



#### Belagshärte

 60 Shore A

#### Rollwiderstand

 gut

#### Verschleißresistenz

 befriedigend

#### Bodenschonung/Fahrgeräusch

 hervorragend

