Produktdatenblatt

# POEV 100/10KA-SG

**Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Polyamid-Radkörper, spurlos grau, mit Fadenschutz aus Kunststoff, klein**

**EAN** 4047526621728
**ID** 621722
**Zolltarifnummer** 87169090

Made in Germany



**Reifen:**
- hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A
- sehr hoher Fahrkomfort
- sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
- geringer Rollwiderstand
- Farbe grau, spurlos
- auf den Radkörper aufvulkanisiert

**Radkörper:**
- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest
- Farbe schwarz

**Sonstige Eigenschaften:**
- mit Fadenschutz aus Kunststoff, klein
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

Blickle EasyRoll

**Belagshärte**
65 Shore A

**Rollwiderstand**
sehr gut

**Verschleißresistenz**
gut

**Bodenschonung/Fahrgeräusch**
sehr gut

**Technische Daten:**

| | | |
|---|---|---|
| Rad-Ø (D) | | 100 mm |
| Radbreite | | 32 mm |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h | | 200 kg |
| Tragfähigkeit (statisch) | | 500 kg |
| Lagerart | | Kugellager (C) |
| Achsloch-Ø (d) | | 10 mm |
| Nabenlänge (T1) | | 46 mm |
| Temperaturbeständigkeit min | | -20 °C |
| Temperaturbeständigkeit max | | 80 °C |
| Belagshärte | | 65 Shore A |
| Stückgewicht | | 0,2 kg |
| Spurlos | | ✓ |
| Kontaktverfärbungsfrei | | ✓ |
| Antistatisch | | ✗ |
| ESD | | ✗ |
| Elektrisch ableitend | | ✗ |
| Korrosionsbeständig | | ✗ |
| Hitzebeständig | | ✗ |
| Laufbelag hydrolysebeständig | | ✗ |
| Autoklaventauglich | | ✗ |

