Produktdatenblatt

POEV 161/20KA

Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Polyamid-Radkörper, mit Fadenschutz aus Kunststoff, klein

EAN 4047526117184
ID 756699
Zolltarifnummer 87169090

Made in Germany



Reifen:
- hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A
- sehr hoher Fahrkomfort
- sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
- geringer Rollwiderstand
- Farbe schwarz
- auf den Radkörper aufvulkanisiert

Radkörper:
- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest
- Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:
- mit Fadenschutz aus Kunststoff, klein
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

Blickle EasyRoll

Belagshärte
65 Shore A

Rollwiderstand
sehr gut

Verschleißresistenz
gut

Bodenschonung/Fahrgeräusch
sehr gut

Technische Daten:

Rad-Ø (D)		160 mm
Radbreite		40 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h		320 kg
Tragfähigkeit (statisch)		800 kg
Lagerart		Kugellager (C)
Achsloch-Ø (d)		20 mm
Nabenlänge (T1)		60 mm
Temperaturbeständigkeit min		-20 °C
Temperaturbeständigkeit max		80 °C
Belagshärte		65 Shore A
Stückgewicht		0,7 kg
Spurlos		×
Kontaktverfärbungsfrei		×
Antistatisch		×
ESD		×
Elektrisch ableitend		×
Korrosionsbeständig		×
Hitzebeständig		×
Laufbelag hydrolysebeständig		×
Autoklaventauglich		×

