Produktdatenblatt

# POEV 80/12G

## Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Polyamid-Radkörper

**EAN** 4047526106430
**ID** 841992
**Zolltarifnummer** 39269097

Made in Germany




**Reifen:**
- hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A
- sehr hoher Fahrkomfort
- sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
- geringer Rollwiderstand
- Farbe schwarz
- auf den Radkörper aufvulkanisiert

**Radkörper:**
- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest
- Farbe schwarz

**Sonstige Eigenschaften:**
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

Blickle EasyRoll

**Belagshärte**
65 Shore A

**Rollwiderstand**
sehr gut

**Verschleißresistenz**
gut

**Bodenschonung/Fahrgeräusch**
sehr gut

**Technische Daten:**

| | | |
|---|---|---|
| Rad-Ø (D) | | 80 mm |
| Radbreite | | 32 mm |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h | | 140 kg |
| Tragfähigkeit (statisch) | | 350 kg |
| Lagerart | | Gleitlager |
| Achsloch-Ø (d) | | 12 mm |
| Nabenlänge (T1) | | 35 mm |
| Temperaturbeständigkeit min | | -25 °C |
| Temperaturbeständigkeit max | | 80 °C |
| Belagshärte | | 65 Shore A |
| Stückgewicht | | 0,1 kg |
| Spurlos | | ✕ |
| Kontaktverfärbungsfrei | | ✕ |
| Antistatisch | | ✕ |
| ESD | | ✕ |
| Elektrisch ableitend | | ✕ |
| Korrosionsbeständig | | ✓ |
| Hitzebeständig | | ✕ |
| Laufbelag hydrolysebeständig | | ✕ |
| Autoklaventauglich | | ✕ |

