

POSI 100/12G

Rad mit Silikon-Gummi-Laufbelag Blickle TempLine® Comfort, hitzebeständig

EAN 4047526110307
ID 744368
Zolltarifnummer 87169090



Laufbelag:

- hochhitzebeständiger Silikon-Gummi, Härte 75 Shore A
- hochelastisch
- sehr hoher Fahrkomfort
- sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
- alterungsbeständig
- Farbe schwarz
- auf den Radkörper aufvulkanisiert

Radkörper:

- hochhitzebeständiger Thermoplast, bruchfest
- Farbe dunkelgrau

Sonstige Eigenschaften:

- sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +250 °C
- Ofentemperatur kurzzeitig bis +300 °C, Radtemperatur darf +250 °C nicht überschreiten
- **autoklaventauglich**

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉	100 mm
Radbreite	⌈⌋	40 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⚖	100 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⚖	250 kg
Lagerart	☉	Gleitlager
Achsloch-Ø (d)		12 mm
Nabenlänge (T1)	⌈⌋	45 mm
Temperaturbeständigkeit min		-25 °C
Temperaturbeständigkeit max		250 °C
Belagshärte		75 Shore A
Stückgewicht	⚖	0,3 kg
Spurlos		×
Kontaktverfärbungsfrei		×
Antistatisch	⚡	×
ESD		×
Elektrisch ableitend	⚡	×
Korrosionsbeständig		×
Hitzebeständig	☀	✓
Laufbelag hydrolysebeständig		×
Autoklaventauglich		✓



Blickle
TempLine® Comfort

Belagshärte

■ ■ ■ ■ □ □ 75 Shore A

Rollwiderstand

■ ■ ■ ■ □ □ gut

Verschleißresistenz

■ ■ ■ □ □ befriedigend

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ ■ □ sehr gut

