Produktdatenblatt

POSI 125/12G

Rad mit Silikon-Gummi-Laufbelag Blickle TempLine® Comfort, hitzebeständig

EAN 4047526123932
ID 844340
Zolltarifnummer 87169090

Made in Germany



Blickle TempLine® Comfort

Laufbelag:
- hochhitzebeständiger Silikon-Gummi, Härte 75 Shore A
- hochelastisch
- sehr hoher Fahrkomfort
- sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
- alterungsbeständig
- Farbe schwarz
- auf den Radkörper aufvulkanisiert

Radkörper:
- hochhitzebeständiger Thermoplast, bruchfest
- Farbe dunkelgrau

Sonstige Eigenschaften:
- sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +250 °C
- Ofentemperatur kurzzeitig bis +300 °C, Radtemperatur darf +250 °C nicht überschreiten
- **autoklaventauglich**

Belagshärte
75 Shore A

Rollwiderstand
gut

Verschleißresistenz
befriedigend

Bodenschonung/Fahrgeräusch
sehr gut

Technische Daten:

Rad-Ø (D)		125 mm
Radbreite		40 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h		120 kg
Tragfähigkeit (statisch)		300 kg
Lagerart		Gleitlager
Achsloch-Ø (d)		12 mm
Nabenlänge (T1)		45 mm
Temperaturbeständigkeit min		-25 °C
Temperaturbeständigkeit max		250 °C
Belagshärte		75 Shore A
Stückgewicht		0,4 kg
Spurlos		✕
Kontaktverfärbungsfrei		✕
Antistatisch		✕
ESD		✕
Elektrisch ableitend		✕
Korrosionsbeständig		✕
Hitzebeständig		✓
Laufbelag hydrolysebeständig		✕
Autoklaventauglich		✓

