

PS 464/30-90K

Schwerlast-Rad mit Luftreifen

EAN 4047526257590
ID 257592
Zolltarifnummer 87169090



Reifen:

- Luftreifen, Blockprofil, Härte 60 Shore A
- 8 Ply-Rating, mit Schlauch
- höchster Fahrkomfort
- äußerst bodenschonend, besonders lärmdämpfend
- Farbe schwarz

Felge:

- schweres Stahlblech, gepresst
- verschraubt (Flachbettfelge)
- mit eingeschweißter Stahlrohrnabe
- galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Sonstige Eigenschaften:

- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +50 °C
- Rad- bzw. Reifenabmessungen gelten für den unbelasteten, neuen Reifen und können sich im Betrieb in Breite und Durchmesser verändern
- Geschwindigkeiten bis max. 25 km/h bei reduzierter Tragfähigkeit

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☞	460 mm
Radbreite	⌈⌋	145 mm
Reifenmaß		5.00-8
Plyrating	≡	8
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⚖	1.140 kg
Tragfähigkeit bei 25 km/h	⚖	770 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⚖	2.850 kg
Reifendruck / Luftdruck	🌀	7.0 / 101 bar / psi
Lagerart	⊙	Kugellager
Achsloch-Ø (d)		30 mm
Nabenlänge (T1)	⋈	90 mm
Profil		Blockprofil
Temperaturbeständigkeit min		-20 °C
Temperaturbeständigkeit max		50 °C
Belagshärte		60 Shore A
Stückgewicht	⚖	10,5 kg
Spurlos		×
Kontaktverfärbungsfrei		×
Antistatisch	⚡	×
ESD		×
Elektrisch ableitend	⚡	×
Korrosionsbeständig		×
Hitzebeständig	🔥	×
Laufbelag hydrolysebeständig		×



Belagshärte

■ ■ ■ ■ ■ 60 Shore A

Rollwiderstand

■ ■ ■ ■ ■ gut

Verschleißresistenz

■ ■ ■ ■ ■ befriedigend

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ ■ ■ hervorragend



