

RD 140/15R-VLI

Rad mit Zweikomponenten-Vollgummireifen, 'Blickle Comfort', mit Stahlblech-Felge, spurlos grau

EAN 4047526039509
ID 39503
Zolltarifnummer 87169090



Reifen:

- Zweikomponenten-Vollgummi "Blickle Comfort", Härte 56 Shore A
- harter Reifenfuß und hochelastischer Laufbelag
- sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
- höherer Fahrkomfort und höhere Tragfähigkeit gegenüber Standard-Vollgummi
- gleichzeitig geringerer Rollwiderstand
- Farbe grau

Felge:

- Stahlblech, gepresst
- stabile Felgenkonstruktion mit Stahlrohrnabe, verschraubt bzw. zentrisch gepresst
- galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Sonstige Eigenschaften:

- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C



Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉	140 mm
Radbreite	⏏	37,5 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⚖	175 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⚖	440 kg
Lagerart	☉	Rollenlager
Achsloch-Ø (d)		15 mm
Nabenlänge (T1)	⋈	45 mm
Temperaturbeständigkeit min		-25 °C
Temperaturbeständigkeit max		80 °C
Belagshärte		56 Shore A
Stückgewicht	⚖	0,7 kg
Spurlos		✓
Kontaktverfärbungsfrei		✓
Antistatisch	⚡	✗
ESD		✗
Elektrisch ableitend	⚡	✗
Korrosionsbeständig		✗
Hitzebeständig	🔥	✗
Laufbelag hydrolysebeständig		✗
Autoklaventauglich		✗

Belagshärte

■ ■ ■ ■ ■ 56 Shore A

Rollwiderstand

■ ■ ■ ■ ■ gut

Verschleißresistenz

■ ■ ■ ■ ■ befriedigend

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ ■ ■ sehr gut

