

RD 282/25R

Rad mit Zweikomponenten-Vollgummireifen, 'Blickle Comfort', mit Stahlblech-Felge

EAN 4047526003081

ID 3087

Zolltarifnummer 87169090



Reifen:

- Zweikomponenten-Vollgummi "Blickle Comfort", Härte 65 Shore A
- harter Reifenfuß und hochelastischer Laufbelag
- sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
- höherer Fahrkomfort und höhere Tragfähigkeit gegenüber Standard-Vollgummi
- gleichzeitig geringerer Rollwiderstand
- Farbe schwarz

Felge:

- Stahlblech, gepresst
- stabile Felgenkonstruktion mit Stahlrohrnabe, verschraubt bzw. zentrisch gepresst
- galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Sonstige Eigenschaften:

- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C



Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☞	280 mm
Radbreite	⌞	70 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⚖	650 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⚖	1.625 kg
Lagerart	⦿	Rollenlager
Achsloch-Ø (d)		25 mm
Nabenlänge (T1)	⌵	75 mm
Temperaturbeständigkeit min		-25 °C
Temperaturbeständigkeit max		80 °C
Belagshärte		65 Shore A
Stückgewicht	⚖	4,5 kg
Spurlos		×
Kontaktverfärbungsfrei		×
Antistatisch	⚡	×
ESD		×
Elektrisch ableitend	⚡	×
Korrosionsbeständig		×
Hitzebeständig	🔥	×
Laufbelag hydrolysebeständig		×
Autoklaventauglich		×

Belagshärte

■ ■ ■ ■ ■ 65 Shore A

Rollwiderstand

■ ■ ■ ■ ■ gut

Verschleißresistenz

■ ■ ■ ■ ■ befriedigend

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ ■ ■ sehr gut

