

REV 215x82/60-5

Schwerlast-Antriebsrad mit Elastik-Vollgummibandage, mit Guss-Radkörper

EAN 4047526462109

ID 462101

Zolltarifnummer 87169090

Reifen:

- hochwertiger Elastik-Vollgummi in Antriebsqualität, Härte 70 Shore A
- sehr hoher Fahrkomfort
- sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
- Farbe schwarz

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉	215 mm
Radbreite	⌞	82 mm
Herstellername		BT
Passend für Hersteller-Nr.		129938
Temperaturbeständigkeit min		-30 °C
Temperaturbeständigkeit max		100 °C
Belagshärte		70 Shore A
Stückgewicht	⚖	5,4 kg
Spurlos		×
Kontaktverfärbungsfrei		×
Antistatisch	⚡	×
ESD		×
Elektrisch ableitend	⚡	×
Korrosionsbeständig		×
Hitzebeständig	☼	×
Laufbelag hydrolysebeständig		×
Autoklaventauglich		×



Belagshärte

 70 Shore A

Rollwiderstand

 sehr gut

Verschleißresistenz

 befriedigend

Bodenschonung/Fahrgeräusch

 sehr gut

