

REV 230x70/45-5+3

Schwerlast-Antriebsrad mit Elastik-Vollgummibandage, mit Guss-Radkörper

EAN 4047526462123

ID 462127

Zolltarifnummer 87169090

Reifen:

- hochwertiger Elastik-Vollgummi in Antriebsqualität, Härte 70 Shore A
- sehr hoher Fahrkomfort
- sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
- Farbe schwarz

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉	230 mm
Radbreite	⏏	70 mm
Herstellername		BV / Jungheinrich
Passend für Hersteller-Nr.		3070056 / 6319050
Temperaturbeständigkeit min		-30 °C
Temperaturbeständigkeit max		100 °C
Belagshärte		70 Shore A
Stückgewicht	⚖	5,3 kg
Spurlos		×
Kontaktverfärbungsfrei		×
Antistatisch	⚡	×
ESD		×
Elektrisch ableitend	⚡	×
Korrosionsbeständig		×
Hitzebeständig	🔥	×
Laufbelag hydrolysebeständig		×
Autoklaventauglich		×



Belagshärte

■ ■ ■ ■ ■ 70 Shore A

Rollwiderstand

■ ■ ■ ■ ■ sehr gut

Verschleißresistenz

■ ■ ■ ■ ■ befriedigend

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ ■ ■ sehr gut

