

REV 230x90/65-4

Schwerlast-Antriebsrad mit Elastik-Vollgummibandage, mit Guss-Radkörper

EAN 4047526118433

ID 758749

Zolltarifnummer 87169090

Reifen:

- hochwertiger Elastik-Vollgummi in Antriebsqualität, Härte 70 Shore A
- sehr hoher Fahrkomfort
- sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
- Farbe schwarz

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉	230 mm
Radbreite	⌞	90 mm
Herstellername		Fenwick-Linde
Passend für Hersteller-Nr.		39902310
Temperaturbeständigkeit min		-30 °C
Temperaturbeständigkeit max		80 °C
Belagshärte		70 Shore A
Stückgewicht	⚖	6,8 kg
Spurlos		×
Kontaktverfärbungsfrei		×
Antistatisch	⚡	×
ESD		×
Elektrisch ableitend	⚡	×
Korrosionsbeständig		×
Hitzebeständig	☼	×
Laufbelag hydrolysebeständig		×
Autoklaventauglich		×



Belagshärte

■ ■ ■ ■ ■ 70 Shore A

Rollwiderstand

■ ■ ■ ■ ■ sehr gut

Verschleißresistenz

■ ■ ■ ■ ■ befriedigend

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ ■ ■ sehr gut

