

# RTH 230x70/45-5+3

**Schwerlast-Antriebsrad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Guss-Radkörper**

**EAN** 4047526462215  
**ID** 462218  
**Zolltarifnummer** 87169090



## Laufbelag:

- hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore A
- geringer Rollwiderstand
- sehr abriebfest
- hohe Schnitt- und Weiterreißfestigkeit
- Farbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
- sehr gute chemische Verbindung mit dem Radkörper

## Radkörper:

- Grauguss bzw. Kugelgraphitguss



## Technische Daten:

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Rad-Ø (D)                    | ☺ 230 mm           |
| Radbreite                    | ∟ 70 mm            |
| Herstellername               | BV / Pimespo       |
| Passend für Hersteller-Nr.   | 3070053 / 95309393 |
| Temperaturbeständigkeit min  | -30 °C             |
| Temperaturbeständigkeit max  | 70 °C              |
| Belagshärte                  | 92 Shore A         |
| Stückgewicht                 | ⚖ 5,1 kg           |
| Spurlos                      | ✓                  |
| Kontaktverfärbungsfrei       | ✓                  |
| Antistatisch                 | ⚡ ✗                |
| ESD                          | ✗                  |
| Elektrisch ableitend         | ⚡ ✗                |
| Korrosionsbeständig          | ✗                  |
| Hitzebeständig               | 🔥 ✗                |
| Laufbelag hydrolysebeständig | ✗                  |
| Autoklaventauglich           | ✗                  |



### Belagshärte

■ ■ ■ ■ ■ □ 92 Shore A

### Rollwiderstand

■ ■ ■ ■ ■ □ sehr gut

### Verschleißresistenz

■ ■ ■ ■ ■ □ hervorragend

### Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ ■ ■ □ sehr gut

