

## SE 252/25K

**Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Stahl-Radkörper**

EAN 4047526043759  
ID 43752  
Zolltarifnummer 87169090



### Reifen:

- hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A
- sehr hoher Fahrkomfort
- sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
- geringer Rollwiderstand
- Farbe schwarz
- auf den Radkörper aufvulkanisiert

### Radkörper:

- dickwandiges Stahlblech, mit Stahlrohrnabe, dreifach verschweißt
- unempfindlich gegen Schmutz, Stöße und Schläge
- lackiert, Farbe anthrazit

### Sonstige Eigenschaften:

- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C

### Technische Daten:

|                              |   |            |
|------------------------------|---|------------|
| Rad-Ø (D)                    | ☉ | 250 mm     |
| Radbreite                    | ⊥ | 80 mm      |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h     | ⚖ | 1.000 kg   |
| Tragfähigkeit bei 6 km/h     | ⚖ | 800 kg     |
| Tragfähigkeit bei 10 km/h    | ⚖ | 600 kg     |
| Tragfähigkeit (statisch)     | ⚖ | 2.500 kg   |
| Lagerart                     | ⊙ | Kugellager |
| Achsloch-Ø (d)               |   | 25 mm      |
| Nabenlänge (T1)              | ⋈ | 90 mm      |
| Temperaturbeständigkeit min  |   | -20 °C     |
| Temperaturbeständigkeit max  |   | 80 °C      |
| Belagshärte                  |   | 65 Shore A |
| Stückgewicht                 | ⚖ | 5 kg       |
| Spurlos                      |   | ×          |
| Kontaktverfärbungsfrei       |   | ×          |
| Antistatisch                 | ⚡ | ×          |
| ESD                          |   | ×          |
| Elektrisch ableitend         | ⚡ | ×          |
| Korrosionsbeständig          |   | ×          |
| Hitzebeständig               | 🔥 | ×          |
| Laufbelag hydrolysebeständig |   | ×          |
| Autoklaventauglich           |   | ×          |



#### Belagshärte

■ ■ ■ ■ ■ 65 Shore A

#### Rollwiderstand

■ ■ ■ ■ ■ sehr gut

#### Verschleißresistenz

■ ■ ■ ■ ■ gut

#### Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ ■ ■ sehr gut

