

SE 400/35K-Z

Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Stahl-Radkörper

EAN 4047526043766
ID 43760
Zolltarifnummer 87169090



Reifen:

- hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A
- sehr hoher Fahrkomfort
- sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
- geringer Rollwiderstand
- Farbe schwarz
- auf den Radkörper aufvulkanisiert bzw. Artikel-Nr. ...-Z: Stahldrahtarmiert und aufgepresst

Radkörper:

- dickwandiges Stahlblech, mit Stahlrohrnabe, dreifach verschweißt
- unempfindlich gegen Schmutz, Stöße und Schläge
- lackiert, Farbe anthrazit

Sonstige Eigenschaften:

- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉	400 mm
Radbreite	⌞	65 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⚖	900 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h	⚖	900 kg
Tragfähigkeit bei 10 km/h	⚖	720 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⚖	2.250 kg
Lagerart	☉	Kugellager
Achsloch-Ø (d)		35 mm
Nabenlänge (T1)	⌞	75 mm
Temperaturbeständigkeit min		-20 °C
Temperaturbeständigkeit max		80 °C
Belagshärte		65 Shore A
Stückgewicht	⚖	10,6 kg
Spurlos		×
Kontaktverfärbungsfrei		×
Antistatisch	⚡	×
ESD		×
Elektrisch ableitend	⚡	×
Korrosionsbeständig		×
Hitzebeständig	🔥	×
Laufbelag hydrolysebeständig		×
Autoklaventauglich		×



Belagshärte

■ ■ ■ ■ ■ 65 Shore A

Rollwiderstand

■ ■ ■ ■ ■ sehr gut

Verschleißresistenz

■ ■ ■ ■ ■ gut

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ ■ ■ sehr gut

