SPO 250/25K

Schwerlast-Rad aus Polyamid

EAN 4047526007010
ID 7013
Zolltarifnummer 87169090

Made in Germany



Rad:
- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D
- sehr robuste, schwere Ausführung
- sehr geringer Roll- und Schwenkwiderstand
- leichter Lauf auf glatten Böden
- sehr abriebfest
- Farbe natur-weiß

Sonstige Eigenschaften:
- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C
- Extra schwere Radausführung

Technische Daten:

Rad-Ø (D)		250 mm
Radbreite		65 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h		2.000 kg
Tragfähigkeit (statisch)		5.000 kg
Lagerart		Kugellager
Achsloch-Ø (d)		25 mm
Nabenlänge (T1)		65 mm
Temperaturbeständigkeit min		-20 °C
Temperaturbeständigkeit max		80 °C
Belagshärte		70 Shore D
Stückgewicht		2,8 kg
Spurlos		✓
Kontaktverfärbungsfrei		✓
Antistatisch		✗
ESD		✗
Elektrisch ableitend		✗
Korrosionsbeständig		✗
Hitzebeständig		✗
Laufbelag hydrolysebeständig		✗
Autoklaventauglich		✗

Belagshärte
70 Shore D

Rollwiderstand
hervorragend

Verschleißresistenz
gut

Bodenschonung/Fahrgeräusch
befriedigend

