

## V 100/15R-SG

**Rad mit Standard-Vollgummireifen, mit Stahlblech-Felge, verstärkte Ausführung, spurlos grau**

EAN 4047526058364

ID 58362

Zolltarifnummer 87169090



### Reifen:

- Standard-Vollgummi, Härte 80 Shore A
- sehr hoher Fahrkomfort
- sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
- Farbe grau, spurlos

### Felge:

- Stahlblech, gepresst
- stabile Felgenkonstruktion mit Stahlrohrnabe, verschraubt bzw. zentrisch gepresst
- galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

### Sonstige Eigenschaften:

- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C

### Technische Daten:

|                              |   |             |
|------------------------------|---|-------------|
| Rad-Ø (D)                    | ☞ | 100 mm      |
| Radbreite                    | ⌞ | 30 mm       |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h     | ⚖ | 70 kg       |
| Tragfähigkeit (statisch)     | ⚖ | 175 kg      |
| Lagerart                     | ⊙ | Rollenlager |
| Achsloch-Ø (d)               |   | 15 mm       |
| Nabenlänge (T1)              | ⋅ | 45 mm       |
| Temperaturbeständigkeit min  |   | -25 °C      |
| Temperaturbeständigkeit max  |   | 80 °C       |
| Belagshärte                  |   | 80 Shore A  |
| Stückgewicht                 | ⚖ | 0,4 kg      |
| Spurlos                      |   | ✓           |
| Kontaktverfärbungsfrei       |   | ✓           |
| Antistatisch                 | ⚡ | ✗           |
| ESD                          |   | ✗           |
| Elektrisch ableitend         | ⚡ | ✗           |
| Korrosionsbeständig          |   | ✗           |
| Hitzebeständig               | 🔥 | ✗           |
| Laufbelag hydrolysebeständig |   | ✗           |
| Autoklaventauglich           |   | ✗           |



### Belagshärte

 80 Shore A

### Rollwiderstand

 befriedigend

### Verschleißresistenz

 ausreichend

### Bodenschonung/Fahrgeräusch

 sehr gut

