

## V 162/20R

### Rad mit Standard-Vollgummireifen, mit Stahlblech-Felge, verstärkte Ausführung

EAN 4047526041007  
ID 41004  
Zolltarifnummer 87169090



#### Reifen:

- Standard-Vollgummi, Härte 80 Shore A
- sehr hoher Fahrkomfort
- sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
- Farbe schwarz

#### Felge:

- Stahlblech, gepresst
- stabile Felgenkonstruktion mit Stahlrohrnabe, verschraubt bzw. zentrisch gepresst
- galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

#### Sonstige Eigenschaften:

- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C

#### Technische Daten:

|                              |    |             |
|------------------------------|----|-------------|
| Rad-Ø (D)                    | ☞  | 160 mm      |
| Radbreite                    | ⌞  | 40 mm       |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h     | ⚖  | 135 kg      |
| Tragfähigkeit (statisch)     | ⚖  | 340 kg      |
| Lagerart                     | ⊙  | Rollenlager |
| Achsloch-Ø (d)               |    | 20 mm       |
| Nabenlänge (T1)              | ·⌞ | 60 mm       |
| Temperaturbeständigkeit min  |    | -25 °C      |
| Temperaturbeständigkeit max  |    | 80 °C       |
| Belagshärte                  |    | 80 Shore A  |
| Stückgewicht                 | ⚖  | 1,3 kg      |
| Spurlos                      |    | ×           |
| Kontaktverfärbungsfrei       |    | ×           |
| Antistatisch                 | ⚡  | ×           |
| ESD                          |    | ×           |
| Elektrisch ableitend         | ⚡  | ×           |
| Korrosionsbeständig          |    | ×           |
| Hitzebeständig               | 🔥  | ×           |
| Laufbelag hydrolysebeständig |    | ×           |
| Autoklaventauglich           |    | ×           |



#### Belagshärte

 80 Shore A

#### Rollwiderstand

 befriedigend

#### Verschleißresistenz

 ausreichend

#### Bodenschonung/Fahrgeräusch

 sehr gut

