

## V 250/25K-EL

**Rad mit Standard-Vollgummireifen, mit Stahlblech-Felge, verstärkte Ausführung, elektrisch leitfähig**

EAN 4047526124175

ID 845072

Zolltarifnummer 87169090



### Reifen:

- Standard-Vollgummi, Härte 80 Shore A
- sehr hoher Fahrkomfort
- sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
- Farbe schwarz

### Felge:

- Stahlblech, gepresst
- stabile Felgenkonstruktion mit Stahlrohrnabe, verschraubt bzw. zentrisch gepresst
- galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

### Sonstige Eigenschaften:

- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
  - Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C
  - elektrische Ableitfähigkeit (Ohmscher Widerstand)  $\leq 10^4 \Omega$
- Zentrisch gepresste Ausführung Stützlast

### Technische Daten:

|                              |    |            |
|------------------------------|----|------------|
| Rad-Ø (D)                    | ☉  | 250 mm     |
| Radbreite                    | ⌈⌋ | 60 mm      |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h     | ⚖  | 295 kg     |
| Tragfähigkeit (statisch)     | ⚖  | 740 kg     |
| Lagerart                     | ☉  | Kugellager |
| Achsloch-Ø (d)               |    | 25 mm      |
| Nabenlänge (T1)              | ⌈⌋ | 65 mm      |
| Temperaturbeständigkeit min  |    | -20 °C     |
| Temperaturbeständigkeit max  |    | 80 °C      |
| Belagshärte                  |    | 80 Shore A |
| Stückgewicht                 | ⚖  | 3,3 kg     |
| Spurlos                      |    | ×          |
| Kontaktverfärbungsfrei       |    | ×          |
| Antistatisch                 | ⚡  | ×          |
| ESD                          |    | ×          |
| Elektrisch ableitend         | ⚡  | ✓          |
| Korrosionsbeständig          |    | ×          |
| Hitzebeständig               | 🔥  | ×          |
| Laufbelag hydrolysebeständig |    | ×          |
| Autoklaventauglich           |    | ×          |



### Belagshärte

 80 Shore A

### Rollwiderstand

 befriedigend

### Verschleißresistenz

 ausreichend

### Bodenschonung/Fahrgeräusch

 sehr gut

