

V 402/30-90K

Rad mit Standard-Vollgummireifen, mit Stahlblech-Felge, verstärkte Ausführung

EAN 4047526262747

ID 262741

Zolltarifnummer 87169090



Reifen:

- Standard-Vollgummi, Härte 80 Shore A
- sehr hoher Fahrkomfort
- sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
- Farbe schwarz

Felge:

- Stahlblech, gepresst
- stabile Felgenkonstruktion mit Stahlrohrnabe, verschraubt bzw. zentrisch gepresst
- galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Sonstige Eigenschaften:

- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☞	400 mm
Radbreite	⌞	80 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⚖	475 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⚖	1.190 kg
Lagerart	⊙	Kugellager
Achsloch-Ø (d)		30 mm
Nabenlänge (T1)	⋈	90 mm
Temperaturbeständigkeit min		-20 °C
Temperaturbeständigkeit max		80 °C
Belagshärte		80 Shore A
Stückgewicht	⚖	9 kg
Spurlos		×
Kontaktverfärbungsfrei		×
Antistatisch	⚡	×
ESD		×
Elektrisch ableitend	⚡	×
Korrosionsbeständig		×
Hitzebeständig	🔥	×
Laufbelag hydrolysebeständig		×
Autoklaventauglich		×



Belagshärte

 80 Shore A

Rollwiderstand

 befriedigend

Verschleißresistenz

 ausreichend

Bodenschonung/Fahrgeräusch

 sehr gut

