

VEHI 125/12R

Rad mit Vollgummireifen Blickle TempLine® Basic, mit Stahlblech-Felge, hitzebeständig

EAN 4047526587123

ID 587121

Zolltarifnummer 87169090



Reifen:

- hochhitzebeständiger Vollgummi, Härte 80 Shore A
- sehr hoher Fahrkomfort
- sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
- hohe Reißfestigkeit
- Farbe schwarz

Felge:

- Stahlblech, gepresst
- galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Sonstige Eigenschaften:

- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +200 °C
- Abplattungen des Reifens durch lange Standzeiten bilden sich bei Fahrt unter Last weitestgehend zurück
- Passivierung kann sich bei hohen Temperaturen etwas verändern, der Korrosionsschutz bleibt erhalten

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉	125 mm
Radbreite	⌞	37,5 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⚖	90 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⚖	225 kg
Lagerart	☉	Rollenlager
Achsloch-Ø (d)		12 mm
Nabenlänge (T1)	·⌞	45 mm
Temperaturbeständigkeit min		-25 °C
Temperaturbeständigkeit max		200 °C
Belagshärte		80 Shore A
Stückgewicht	⚖	0,5 kg
Spurlos		×
Kontaktverfärbungsfrei		×
Antistatisch	⚡	×
ESD		×
Elektrisch ableitend	⚡	×
Korrosionsbeständig		×
Hitzebeständig	🔥	✓
Laufbelag hydrolysebeständig		×
Autoklaventauglich		×



Belagshärte

■ ■ ■ ■ □ □ 80 Shore A

Rollwiderstand

■ ■ ■ □ □ □ befriedigend

Verschleißresistenz

■ □ □ □ □ □ ausreichend

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ ■ □ sehr gut

