

VPA 150/8K

Rad mit Vollgummireifen, mit Kunststoff-Felge

EAN 4047526105143
ID 105148
Zolltarifnummer 87169090



Reifen:

- hochwertiger Vollgummi, Härte 80 Shore A
- sehr hoher Fahrkomfort
- sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
- Farbe grau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei (Variante elektrisch leitfähig "-EL" Farbe schwarz, kreidend)

Felge:

- hochwertiges Polyamid 6 bzw. Polypropylen bei Variante "-EL", bruchfest
- Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉	150 mm
Radbreite	⌞	30 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h	⚖	130 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⚖	325 kg
Lagerart	⊙	Kugellager
Achslloch-Ø (d)		8 mm
Nabenlänge (T1)	·-·	35 mm
Temperaturbeständigkeit min		-20 °C
Temperaturbeständigkeit max		60 °C
Belagshärte		80 Shore A
Stückgewicht	⚖	0,5 kg
Spurlos		✓
Kontaktverfärbungsfrei		✓
Antistatisch	⚡	×
ESD		×
Elektrisch ableitend	⚡	×
Korrosionsbeständig		×
Hitzebeständig	🔥	×
Laufbelag hydrolysebeständig		×
Autoklaventauglich		×



Belagshärte

80 Shore A

Rollwiderstand

gut

Verschleißresistenz

ausreichend

Bodenschonung/Fahrgeräusch

sehr gut

