

VPP 160/20G

Rad mit Standard-Vollgummireifen, mit Kunststoff-Felge

EAN 4047526013783

ID 13789

Zolltarifnummer 87169090



Reifen:

- Standard-Vollgummi, Härte 80 Shore A
- sehr hoher Fahrkomfort
- sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
- Farbe schwarz

Felge:

- hochwertiges Polypropylen, bruchfest
- Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	⌀	160 mm
Radbreite	⌈	40 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⌘	135 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⌘	340 kg
Lagerart	⊙	Gleitlager
Achsloch-Ø (d)		20 mm
Nabenlänge (T1)	⌈	60 mm
Temperaturbeständigkeit min		-20 °C
Temperaturbeständigkeit max		60 °C
Belagshärte		80 Shore A
Stückgewicht	⌘	0,6 kg
Spurlos		×
Kontaktverfärbungsfrei		×
Antistatisch	⌘	×
ESD		×
Elektrisch ableitend	⌘	×
Korrosionsbeständig		✓
Hitzebeständig	⌘	×
Laufbelag hydrolysebeständig		×
Autoklaventauglich		×



Belagshärte

 80 Shore A

Rollwiderstand

 befriedigend

Verschleißresistenz

 ausreichend

Bodenschonung/Fahrgeräusch

 sehr gut

