

VW 252/25R

Rad mit Weichgummireifen 'Blickle Soft', mit Stahlblech-Felge

EAN 4047526529574

ID 529578

Zolltarifnummer 87169090



Reifen:

- Weichgummi "Blickle Soft", hochelastisch, Rundprofil, Härte 50 Shore A
- höchster Fahrkomfort
- äußerst bodenschonend, besonders lärmdämpfend
- Farbe schwarz

Felge:

- Stahlblech, gepresst
- stabile Felgenkonstruktion mit Stahlrohrnabe, verschraubt bzw. zentrisch gepresst
- galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Sonstige Eigenschaften:

- chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C
- Pannensichere Alternative für Lufträder



Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉	250 mm
Radbreite	⌞	60 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⚖	160 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⚖	400 kg
Lagerart	⊙	Rollenlager
Achsloch-Ø (d)		25 mm
Nabenlänge (T1)	·-·	65 mm
Profil		Rundprofil
Temperaturbeständigkeit min		-25 °C
Temperaturbeständigkeit max		80 °C
Belagshärte		50 Shore A
Stückgewicht	⚖	2,8 kg
Spurlos		×
Kontaktverfärbungsfrei		×
Antistatisch	⚡	×
ESD		×
Elektrisch ableitend	⚡	×
Korrosionsbeständig		×
Hitzebeständig	☼	×
Laufbelag hydrolysebeständig		×
Autoklaventauglich		×

Belagshärte

■ ■ ■ ■ ■ 50 Shore A

Rollwiderstand

■ ■ ■ ■ ■ gut

Verschleißresistenz

■ ■ ■ ■ ■ befriedigend

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ ■ ■ hervorragend

