

VWPP 125/12G-SG

Rad mit Weichgummireifen 'Blickle Soft', mit Kunststoff-Felge, spurlos grau

EAN 4047526584511
ID 584516
Zolltarifnummer 87169090



Reifen:

- Weichgummi "Blickle Soft", hochelastisch, Rundprofil, Härte 50 Shore A
- höchster Fahrkomfort
- äußerst bodenschonend, besonders lärmämpfend
- Farbe grau, spurlos

Felge:

- hochwertiges Polypropylen, bruchfest
- Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C
- Rad-Ø 260 mm zusätzlich mit hartem Reifenfuß
- Pannensichere Alternative für Lufträder



Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉	125 mm
Radbreite	⏏	37,5 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⚖	50 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⚖	125 kg
Lagerart	☉	Gleitlager
Achsloch-Ø (d)		12 mm
Nabenlänge (T1)	⋈	45 mm
Profil	⏏	Rundprofil
Temperaturbeständigkeit min		-20 °C
Temperaturbeständigkeit max		60 °C
Belagshärte		50 Shore A
Stückgewicht	⚖	0,4 kg
Spurlos		✓
Kontaktverfärbungsfrei		✓
Antistatisch	⚡	✗
ESD		✗
Elektrisch ableitend	⚡	✗
Korrosionsbeständig		✓
Hitzebeständig	🔥	✗
Laufbelag hydrolysebeständig		✗
Autoklaventauglich		✗

Belagshärte

■ ■ ■ ■ ■ 50 Shore A

Rollwiderstand

■ ■ ■ ■ ■ gut

Verschleißresistenz

■ ■ ■ ■ ■ befriedigend

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ ■ ■ hervorragend

