

VWPP 125/12R

Rad mit Weichgummireifen 'Blickle Soft', mit Kunststoff-Felge

EAN 4047526078003

ID 755256

Zolltarifnummer 87169090



Reifen:

- Weichgummi "Blickle Soft", hochelastisch, Rundprofil, Härte 50 Shore A
- höchster Fahrkomfort
- äußerst bodenschonend, besonders lärmdämpfend
- Farbe schwarz

Felge:

- hochwertiges Polypropylen, bruchfest
- Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C
- Rad-Ø 260 mm zusätzlich mit hartem Reifenfuß
- Pannensichere Alternative für Lufträder



Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉	125 mm
Radbreite	⌈⌋	37,5 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⚖	50 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⚖	125 kg
Lagerart	☉	Rollenlager
Achslloch-Ø (d)		12 mm
Nabenlänge (T1)	⌈⌋	45 mm
Profil	⌈⌋	Rundprofil
Temperaturbeständigkeit min		-20 °C
Temperaturbeständigkeit max		60 °C
Belagshärte		50 Shore A
Stückgewicht	⚖	0,4 kg
Spurlos		×
Kontaktverfärbungsfrei		×
Antistatisch	⚡	×
ESD		×
Elektrisch ableitend	⚡	×
Korrosionsbeständig		×
Hitzebeständig	🔥	×
Laufbelag hydrolysebeständig		×
Autoklaventauglich		×

Belagshärte

■ ■ ■ ■ ■ 50 Shore A

Rollwiderstand

■ ■ ■ ■ ■ gut

Verschleißresistenz

■ ■ ■ ■ ■ befriedigend

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ ■ ■ ■ hervorragend

