



BESSERER SOUND.
WENIGER LÄRM.
MEHR
KONZENTRIERTERES
ARBEITEN ZU
ERMÖGLICHEN.

VORTEILE

- Sorgen Sie dafür, dass Anrufer nur Sie hören – mit dem einzigen DECT™-Headset mit Active Noise Cancelling (Savi 8220).
- Stellen Sie sicher, dass sensible Gespräche vertraulich bleiben – die Headsets bieten dank der neuesten DECT™-Sicherheitsstandards vom DECT™-Forum zertifizierte Sicherheit.
- Blenden Sie Lärm und Gespräche in der Nähe mit Noise Cancelling-Mikrofonen und enger Gesprächsbegrenzung aus.
- Kristallklarer Klang dank der neuesten DECT™-Technologie mit Breitband-Audiounterstützung ohne Auswirkungen auf die Benutzerdichte.

SAVI 8200 OFFICE- UND UC-SERIE

Lauter Arbeitsplatz? Kein Problem. Investieren Sie mit den Headsets der Savi 8200 Office- und UC-Serie in mehr Produktivität. Blenden Sie mit Noise Cancelling und enger Gesprächsbegrenzung Lärm in der Nähe aus und sorgen Sie dafür, dass jedes Gespräch sicher, vertraulich und gut verständlich bleibt. Bieten Sie Ihren Mitarbeitern Bewegungsfreiheit und eine längere Gesprächszeit – mit dem einzigartigen Hot-Swap-Akku ist diese sogar unbegrenzt.* Dank mehrerer Tragevarianten kann jedes Teammitglied seinen Favoriten auswählen oder sich mit dem konvertiblen Modell mehrere Optionen offen halten. Mit der Savi 8200 Office- und UC-Serie geben Sie den ganzen Tag Ihr Bestes – egal, wo Sie arbeiten.

- Verschiedene Tragevarianten, u. a. ein konvertibles 3-in-1-Modell (Savi 8240/8245)
- Sichtweite von bis zu 180 Meter
- Bis zu 13 Stunden Sprechzeit mit Kopfbügelmodellen (Savi 8210/8220)
- Bis zu 7 Stunden Sprechzeit (Savi 8240) oder unbegrenzte Sprechzeit mit dem Modell Savi 8245

*Savi 8245

SAVI 8200 OFFICE- UND UC-SERIE



SAVI 8240/8245

TECHNISCHE DATEN

SPRECH-/STANDBY-ZEIT

- Bis zu 13 Stunden Sprech- und 50 Stunden Standby-Zeit (Savi 8210 und Savi 8220)
- Bis zu 7 Stunden Sprech- und 30 Stunden Standby-Zeit (Savi 8240), unbegrenzte Sprech- und Standby-Zeit (Savi 8245)

SCHNURLOS-REICHWEITE DES HEADSETS

- Sichtkontakt: bis zu 180 m; Typische Büroumgebung: bis zu 55 m

AKKUKAPAZITÄT

- 490 mAh (Savi 8210), 700 mAh (Savi 8220), 140 mAh (Savi 8240/8245)

AKKUTYP

- Aufladbar, austauschbar, Lithium-Ion-Polymer

LADEZEIT

- Drei Stunden

SCHNURLOSE TECHNOLOGIE

- DECT™ 6.0 (Savi 8200 UC) und Bluetooth v4.2 (Savi 8200 Office)

AUDIOPROFILE (SAVI 8200 OFFICE)

- Advanced Audio Distribution Profile (A2DP); AVRCP; Bluetooth-Freihandprofil (HFP); Bluetooth-Headset-Profil (HSP)

CODECS

- G726, G722, Broadvoice32, OPUS/CELT 16kS, OPUS/CELT 48kS

AUDIOLEISTUNG EMPFANG

- Active Noise Cancelling (ANC) (Savi 8220)

FREQUENZBEREICH EMPFANG

- Breitband: 100 – 6800 Hz; Multimedia 20 Hz–20 kHz

GEHÖRSCHUTZ

- SoundGuard DIGITAL: Schutz vor Lautstärkepegeln über 118 dBA; G616 zur Begrenzung von akustischen Schockreaktionen (während Anrufe), Identifizierung und Reduzierung von plötzlichen starken Erhöhungen der Signalstärke; Durchschnittsmessungen mit zeitlicher Gewichtung verhindern, dass die durchschnittliche tägliche Lautstärke 85 dBA* übersteigt* *Plantronics Hub-Software zur Aktivierung von SoundGuard DIGITAL-Funktionen erforderlich

MIKROFON UND TECHNOLOGIE

- Noise Cancelling mit enger Gesprächsbegrenzung

GEWICHT

- Savi 8210 (Mono): 115 g; Savi 8220 (Stereo): 160 g; Savi 8240/8245 (konvertibel): 21 g (Ohrbügelmodell)

ANRUFSTEUERUNG

- Gesprächsannahme/-beendigung, Stummschaltung, Lautstärke +/-, ANC ein/aus (Savi 8220), Ein-/Ausschalten

SPRACHANSAGEN UND ANDERE BENACHRICHTIGUNGEN

- Mehrere Sprachansagen

ANWENDUNGSUNTERSTÜTZUNG

- Plantronics Hub-Anwendung auf dem Desktop

PLANTRONICS MANAGER PRO SUITEN WERDEN UNTERSTÜTZT

- Siehe Software und Services

BEDIENUNGSANLEITUNG

Weitere Informationen zur Savi 8200 Office- und UC-Serie finden Sie auf

plantronics.com/us/en/product/savi-8200