

## Datenblatt

### Power USB-C/A Doppelsteckdose mit Montageplatte

Art. Nr. 67342000 (IV)

Art. Nr. 67342500 (EV)

24.01.2023

Eingangsspannung:	8 - 34 Volt DC
Ausgangsspannung:	5 Volt DC
Ausgänge:	1 x USB-A, 1 x USB-C
Ausgangsstrom max.:	3,6 A gesamt
Stromaufnahme:	< 1 mA (Leerlauf)
Schutz bei:	Kurzschluss, Überlast , Überspannung Übertemperatur und Verpolung
Schutz bei Überspannung :	bis ca. 53 V
Anschlüsse:	Kabelenden offen 6 mm verzinkt
Einbaubohrung:	min. Ø 28 mm bei Paneldicke bis 14mm min. Ø 36mm bei Paneldicke über 14mm
Paneldicke:	beliebig
Befestigungsart:	4 Befestigungsschrauben
<b>Material:</b>	
Gehäuse:	ABS
Montageplatte:	ABS
Temperaturbelastung:	110 °C
<b>Kabel:</b>	
Litzenkabel:	2 x 0,5 mm <sup>2</sup> rot / schwarz
Länge:	150 mm

**Power USB-C/A Doppelsteckdose  
 mit Montageplatte**

Art. Nr. 67342000 (IV)

Art. Nr. 67342500 (EV)

24.01.2023

