

## Datenblatt

### Aufbau-Dreifachsteckdose mit Power USB-C/A Doppelsteckdose

Art. Nr. 67344000 (IV)

Art. Nr. 67344500 (EV)

28.06.2019

Spannungsbereich: Nennspannung 12-24 Volt DC  
Strombelastung (gesamt): max. 20 A bei 2,5 mm<sup>2</sup> Kabel  
(21mm Ø Steckdosen) max. 16 A bei 1,5 mm<sup>2</sup> Kabel

#### Dreifachdose:

Gehäuse: Polycarbonat  
Temperaturbelastung: max. 110° C  
21mm Ø Steckdosen: kompl. Metallsteckdose

#### USB Steckdose:

Gehäuse: ABS  
Temperaturbelastung: max. 110° C  
Eingangsspannung: 8 - 34 Volt DC  
Ausgangsspannung: 5 Volt DC  
Ausgangsstrom max.: 3,6 A gesamt  
Stromaufnahme: < 1 mA (Leerlauf)  
Schutz bei: Kurzschluss, Überlast , Überspannung  
Übertemperatur und Verpolung

**Aufbau-Dreifachsteckdose  
mit Power USB-C/A Doppelsteckdose**

Art. Nr. 67344000 (IV)  
Art. Nr. 67344500 (EV)

28.06.2019

