



# Einhell

# CLASSIC

Druckluft-Meißelhammer (Pn.)

**TC-PC 45**

**Art.-Nr.: 4139040**

Ident.-Nr.: 21022

EAN-Code: 4006825640007

Der Einhell Druckluft-Meißelhammer TC-PC 45 ist ein kraftvoller Helfer bei Renovierungs- und Abbrucharbeiten rund um Haus und Garten. Leistungsstark konzipiert, nimmt er Stein und Metall in Angriff. Für ein sicheres Arbeiten ist ein rutschfester gummierter Griff vorhanden. Die Sechskantaufnahme gewährleistet eine sichere Meißelführung. Beste Performance bietet der robuste Meißelhammer ab einem Schlauchinnendurchmesser von 9 mm. Zum Lieferumfang gehört das 4-teilige 120 mm-Meißel-Set für zahlreiche Anwendungen sowie je 1 Ölfäschchen, Stecknippel und Spannfeder.

## Ausstattung

- Leistungsstarker Meißelhammer für Arbeiten an Stein und Metall
- Rutschfester gummierter Griff ermöglicht ein sicheres Arbeiten
- Beste Performance ab einem Schlauchinnendurchmesser von 9 mm
- Die Sechskantaufnahme gewährleistet eine sichere Meißelführung
- Inkl. 4-tlg. 120 mm Meißel-Set für zahlreiche Anwendungen
- Inkl. 1 Ölfäschchen, 1 Stecknippel und 1 Spannfeder

## Technische Daten

- |                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| - Max. Betriebsdruck | 6.3 bar                |
| - Luftverbrauch      | 113 L/min              |
| - Schlagzahl         | 4500 min <sup>-1</sup> |
| - Hub                | 43 mm                  |
| - Schlagstärke       | 1.2 J                  |

## Logistische Daten

- |                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht                  | 0.98               |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung  | 1.59 kg            |
| - Maße Einzelverpackung           | 180 x 175 x 75 mm  |
| - Stück pro Exportkarton          | 10 STK             |
| - Bruttogewicht Exportkarton      | 18.5 kg            |
| - Maße Exportkarton               | 340 x 190 x 370 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 8500   12500       |



AIR VOLUME  
**HIGH**

**6.3**  
bar  
max.

**1.2**  
JOULE

**↑**  
max. 4500 min<sup>-1</sup>