



Einhell

CLASSIC

Druckluft-Schlagschrauber (Pn)

TC-PW 340

Art.-Nr.: 4138950

Ident.-Nr.: 21022

EAN-Code: 4006825639995

Der Einhell Druckluft-Schlagschrauber TC-PW 340 ist kraftvoll und robust und arbeitet mit einem maximalen Drehmoment von 340 Nm. Der rutschfeste gummierte Griff sorgt für sicheres Arbeiten. Ausgestattet mit Links- (einstufig) und Rechtslauf (dreistufig), stellt sich der Druckluft-Schlagschrauber einer Vielzahl von Aufgaben. Beste Performance bietet er dabei ab einem Schlauchinnendurchmesser von 9 mm. Zum Ausstattungsumfang gehören 8x Stecknüsse in den Größen 8/10/11/13/17/19/21/22 mm sowie 1x Ölfäschchen und 1x Stecknippel.

Ausstattung

- Kräftiger Schlagschrauber mit einem max. Drehmoment von 340 Nm
- Rutschfester gummierter Griff ermöglicht ein sicheres Arbeiten
- Ausgestattet mit Links- (einstufig) und Rechtslauf (dreistufig)
- Beste Performance ab einem Schlauchinnendurchmesser von 9 mm
- Inkl. 8 Stecknüssen in den Größen 8/10/11/13/17/19/21/22 mm
- Inkl. 1 Ölfäschchen und 1 Stecknippel

Technische Daten

- Max. Drehmoment (Stufe 1) 180 Nm
- Max. Drehmoment (Stufe 2) 255 Nm
- Max. Drehmoment (Stufe 3) 340 Nm
- Arbeitsdruck max. 6.3 bar
- Leerlaufdrehzahl 7500 min⁻¹
- Luftverbrauch 198 L/min
- Vierkantantrieb 0.5 Zoll

Logistische Daten

- Produktgewicht 2.03 kg
- Bruttogewicht Einzelverpackung 2.9 kg
- Maße Einzelverpackung 230 x 225 x 90 mm
- Stück pro Exportkarton 6 STK
- Bruttogewicht Exportkarton 17.8 kg
- Maße Exportkarton 430 x 220 x 260 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC) 5160 | 7800



AIR VOLUME
MED

6.3
bar
max.

340
Nm

1/2"