



Einhell

CLASSIC

Druckluft-Meißelhammer (Pn.)

TC-PC 45 Set

Art.-Nr.: 4139045

Ident.-Nr.: 21022

EAN-Code: 4006825640014

Der Einhell Druckluft-Meißelhammer TC-PC 45 Set mit passendem Nadelentrostler-Aufsatz ist ein kraftvoller Helfer bei Renovierungs- und Abbrucharbeiten rund um Haus und Garten. Leistungsstark konzipiert, nimmt er Stein und Metall in Angriff. Für ein sicheres Arbeiten ist ein rutschfester gummierter Griff vorhanden. Die Sechskantaufnahme gewährleistet eine sichere Meißelführung. Beste Performance bietet der Meißelhammer ab einem Schlauchdurchmesser von 9 mm. Zum umfangreichen Set gehören das 4-teilige 120 mm-Meißelset, der passende Aufsatz zur Verwendung als Nadelentrostler sowie je 1 Ölfäschchen, Stecknippel und Spannfeder.

Ausstattung

- Leistungsstarker Meißelhammer für Arbeiten an Stein und Metall
- Rutschfester gummierter Griff ermöglicht ein sicheres Arbeiten
- Beste Performance ab einem Schlauchinnendurchmesser von 9 mm
- Die Sechskantaufnahme gewährleistet eine sichere Meißelführung
- Inkl. 4-tlg. 120 mm Meißel-Set für zahlreiche Anwendungen
- Inkl. passendem Aufsatz zur Verwendung als Nadelentrostler
- Nadelentrostler zum Entfernen von Rost & Reinigen von Oberflächen
- Inkl. 1 Ölfäschchen, 1 Stecknippel und 1 Spannfeder



Technische Daten

- | | |
|----------------------|------------------------|
| - Max. Betriebsdruck | 6.3 bar |
| - Luftverbrauch | 113 L/min |
| - Schlagzahl | 4500 min ⁻¹ |
| - Hub | 43 mm |
| - Schlagstärke | 1.2 J |

Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht | 1.12 kg |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung | 2.61 kg |
| - Maße Einzelverpackung | 245 x 205 x 65 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 10 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 30 kg |
| - Maße Exportkarton | 270 x 380 x 380 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 5500 8200 |

