

Deckenalarm mit Fernbedienung DA02

PENTATECH®

TECHNISCHE DATEN

ALARMGERÄT

Sensor: Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder (PIR)

Erfassungsbereich: 360° über ca. 6 m Durchmesser (Montagehöhe 2,5 m)

Alarmgeber: Piezoalarm 100 dB (A)

Ausgangsverzögerung: ca. 30 Sek.

Eingangsverzögerung: ca. 15 Sek.

LED-Anzeige: Alarmstatus

Stromversorgung: über Batterie (4 x Baby 1,5V alkalisch) oder Steckernetzgerät 9V, mindestens 200mA, Art.Nr.: 32108

Stromverbrauch: 1,5 mA (Standby), 120 mA (Alarm)

Abmessungen: Ø 149x60 mm

Farbe: weiß

FERNBEDIENUNG

Reichweite: ca. 6 m

Batterie: 1x12V Typ 23A

Abmessungen: 41x60x15 mm

Gehäuse: weiß, im Schlüsselanhängerformat

- Für sichere und zentrale Raumabsicherung
- PIR-Bewegungsmelder mit Erfassungsbereich 360° x ca. 6 m Durchmesser
- Integrierte Sirene
- Scharf- / Unscharfschaltung durch die Infrarot-Fernbedienung FB02
- Ein- und Ausgangsverzögerung
- Nach Alarmauslösung ertönt die Sirene für 45 Sekunden und schaltet sich dann automatisch wieder ab; das Gerät ist weiterhin in Alarmbereitschaft
- Einfache Inbetriebnahme
- Zusätzliche Fernbedienungen FB02 (Art. 33314) erhältlich



DA02

Art.Nr. 33313