

# Kohlenmonoxidmelder CO30

PENTATECH®

## TECHNISCHE DATEN

**Sensor:** Figaro, elektrochemisch

**Sensorlebensdauer:** ca. 10 Jahre

**Warnton:** 85 dB(A)/3 m

**Alarmschwelle/Empfindlichkeit**

**Kohlenmonoxid (CO):**

30 ppm innerhalb von 120 Minuten

50 ppm zwischen 60 und 90 Minuten

100 ppm zwischen 10 und 40 Minuten

300 ppm weniger als 3 Minuten

**Stromversorgung:** 3V Lithiumbatterie (fest eingebaut)

**Batterielebensdauer:** 10 Jahre (bei typischer Anwendung)

**Betriebstemperatur:** -10° bis +40° C

**Luftfeuchtigkeit:** 30% bis 90% rel.

**Prüfung:** EN 50291-1:2010 + A1:2012 + EN 50291-2:2010

**Abmessungen (Gerät):** 65x100x30 mm

**Kohlenmonoxid (CO) ist ein hochgiftiges Gas, das bei der Verbrennung von Brennstoffen freigesetzt wird. Es ist farb- und geruchlos und wird daher vom Menschen nicht wahrgenommen.**

- CO30 warnt vor giftigem CO durch 85dB lauten Alarmton
- Hochwertiger Figaro-Sensor mit 10 Jahren Lebensdauer (Lebensende wird akustisch angezeigt)
- Stromversorgung über fest eingebaute 3V Lithiumbatterie mit 10 Jahren Lebensdauer
- Akustisches Signal für Geräteaustausch
- Test-Taste zur Überprüfung der Funktionsfähigkeit
- Stumm-Taste für vorübergehendes Ausschalten
- Wahlweise zur Wandmontage oder zum Aufstellen
- Für die Verwendung in privaten Haushalten, Freizeitfahrzeugen und Booten geeignet
- Kompaktes Design, auch optimal geeignet für die Reise
- Geprüft und zertifiziert nach EN 50291-1:2010 + A1:2012 + EN 50291-2:2010
- Kohlenmonoxidmelder werden für jeden Raum empfohlen, in dem ein Kamin, Gasherd, Gastherme, Öl-, Holz- oder Kachelofen installiert ist



CO30 BLISTER

Art.Nr. 22121

