

Compact-Alarm mit Bewegungsmelder CA300

PENTATECH®

TECHNISCHE DATEN

Kontrolleinheit

Stromversorgung: 4 x 1,5 V
Mignon (AA) Batterie

Ruhestrom: ca. 0,2 mA

Alarmstrom: ca. 80 mA

Interne Sirene: 105 dB(A)

Bedienung: über 3 x 4 Matrix-
Tastatur

Benutzercodewort: bis zu 10
Stellen

Betriebstemperatur: -10°C bis +
39°C

Abmessungen: 65 x 90 x 40mm

Bewegungsmelder

Erfassungsbereich: 90° x 6m

Abmessungen: 41 x 60 x 32 mm

Externe Sirene

Stromversorgung: 4x 1,5 V
Mignon (AA) Batterie

Lautstärke: 110 dB(A)

Abmessungen: 65 x 90 x 40 mm

- Batteriebetrieb: kein Stromanschluss notwendig
- Optimal für Garagen, Gartenhäuser, Wohnwagen, Boote sowie kleine Wohnungen
- Laute Alarmauslösung durch Bewegungsmelder beim Betreten des gesicherten Bereichs
- Komplett vorverkabelt – sehr leicht zu installieren
- Geheimcode programmierbar



CA300

Art.Nr. 33041

