



MiniPC WBX5005

Hardware

Prozessor (CPU)	Intel® Broadwell-U i3-5005U (bis zu 2.0 GHz) dual core
Betriebssystem	kein Betriebssystem
Arbeitsspeicher (RAM)	8 GB
Interner Speicher	128 GB* SSD
Grafikprozessor (GPU)	Intel® HD Graphics 5500
Schnittstellen	2 x HDMI® 1.4, 2 x USB-A 2.0, 2 x USB-A 3.1 Gen 1, 1 x LAN RJ45, USB 3.1 Gen.1 Type-C (Nur Daten), Audio Out/Mic In (3, 5 mm), Speicherkartenleser, WLAN, Bluetooth 4.2, DC IN
Speichererweiterung	microSD(HC/XC) bis zu 256 GB, M.2 SSD Erweiterung
Abmessungen	ca. 112 mm x 124 mm x 44.5 mm
Gewicht	ca. 335 g
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe	Schwarz, Grau

Internetzugang

WiFi	802.11 a/b/g/n/ac 2.4 & 5GHz
------	------------------------------

Aufnahme und Wiedergabe

Video-Wiedergabe	Full-HD (1080p)
Abspielbare Videoformate	DivX, MPEG-4.10 H.264/AVC (MP@L4.1, HP@L4.0), MPEG-4.2 SP/ASP (z. B. Xvid)
Unterstützte Video-Containerformate	AVI, MP4, WMV
Unterstützte Bildformate	BMP, GIF, JPEG, PNG
Abspielbare Audioformate	AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

MiniPC WBX5005

Sonstiges

Stromquelle

Netzteil

Lieferumfang

MiniPC WBX5005, Netzteil (100 V - 240 V),
Kurzanleitung, Sicherheitshinweise und rechtliche
Bestimmungen, VESA Adapter (optional)

* 1 GB = 1 000 000 000 Byte.

Speicherkarte nicht im Lieferumfang enthalten.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.