





Technische Daten SV EURO 4 / 4L LED

Erkennungsweite	17 m
Lichtstrom $\Phi_E/\Phi_{\text{Nenn}}$ am Ende der Nennbetriebsdauer	100 % – 3 h Nennbetriebsdauer
Gehäusematerial	Polycarbonat
Gewicht	SV EURO 4: 0,82 kg, SV EURO 4L: 0,89 kg
Gehäusefarbe	Lichtgrau RAL 7035
Montageart	SV EURO 4: Wand- oder Deckenmontage SV EURO 4L: Decken-, Ketten-, oder Wandauslegermontage
Anschlussklemmen	(L, L', N, PE) bis 2,5 mm ²
Anschlussspannung	230 V, 50/60 Hz
Anschlussleistung Netzbetrieb (Scheinleistung/Wirkleistung)	7,3 VA / 5,0 W
Leuchtmittel	6 x 0,3 W LED
Schutzklasse	II
Schutzart	IP41 (IP54 als Option)
Batterie	wiederaufladbarer, wartungsfreier u. gasdichter NiCd-Akku 4,8 V / 1,7 Ah
Zulässige Umgebungstemperatur	Dauerlicht: -5 °C bis +30 °C Bereitschaftslicht: 0 °C bis +35 °C



SV EURO 4 LED mit klarer Haube



SV EURO 4 LED mit Piktogramm PR



SV EURO 4L LED mit Piktogramm PR



Bestellangaben

Typ	Notlicht-dauer	EAN 40 12539	Gewicht [kg]	VE Stk.	Bestell-Nr.	Preis €/VE
SV EURO 4 LED 3 h (SET) 	3 h	34241 0	0,82	1	40071354775	168,30
SV EURO 4L LED 3 h (SET) 	3 h	34242 7	0,89	1	40071354776	174,60

Lieferumfang:

Leuchtgehäuse inkl. klarer Abdeckhaube, 3 Piktogrammfolien PR, PL und PU gem. ISO 7010, Folieneinheit mit Prüftaster und 1 grünen LED zur Ladekontrolle.

Zubehör und Ersatzteile

Typ	EAN 40 12539	Gewicht [kg]	VE Stk.	Bestell-Nr.	Preis €/VE
IP54-Satz für Elektronik und Leuchtmittel	06459 6	0,12	1	40071350670	22,50
Kettenbefestigung für SV EURO 4L LED	06461 9	0,12	1	40071350669	23,60
Wandausleger für SV EURO 4L LED	06460 2	0,77	1	40071350668	35,80
NC-Akku 4,8 V / 1,7 Ah	34271 7	0,20	1	40066071181	a. Anfr.