



W 270.3/4 LED  
mit separat zu bestellendem  
Ladegerät



Ladegerät Z 345.3  
für Handscheinwerfer  
W 270.3/4 und W 270.3/7



### W 270.3/4 LED, W 270.3/7 LED

- LED-Handscheinwerfer mit Notlichtfunktion: Überwachung des Ladekreises und Funktionsanzeige durch grüne LED
- Robuste Ausführung aus schlagzähem, abriebfestem Kunststoff
- Externes Ladegerät für geringes Leuchtengewicht
- Hauptlicht bestehend aus 3 HighPower-LEDs mit engstrahlender Reflektortechnik.
- Leistung des Hauptlichts einstellbar: Eco-Mode für verlängerten Batteriebetrieb (3,0W) oder Boost-Mode für erhöhten Lichtstrom (5,5W)
- Nebenlicht mit 6 x 3-Chip-LEDs (1,5W) und breitstrahlender Lichtverteilung
- Mehr als 6-fache Lichtmenge im Vergleich zur Variante mit Glühlampe
- Inklusive drei Vorsteckscheiben (Rot, Orange, klar prismiert) zur Veränderung der Lichtverteilung und Signalisierung
- Blinklichtfunktion
- Bis zu 14 h Licht (Nebenlicht) und 5,5 h (Hauptlicht Eco) mit 4 Ah Batterie
- Bis zu 27,5 h Licht (Nebenlicht) und 9 h (Hauptlicht Eco) mit 7 Ah Batterie
- Hohe Reichweite bis 50 m bei 1,5 lx Beleuchtungsstärke

Vorsteckscheiben (inkl.)	Rot, Orange, klar prismiert	
Lichttechnik (Hauptlicht)	Lichtstärke I max = 3720 cd / Halbwertswinkel = 12,4° Beleuchtungsstärke: 150 lx @ 5 m, 6 lx @ 25 m, 1,5 lx @ 50 m	
Gehäusematerial	schlagzäher, abriebfester Kunststoff	
Gehäusefarbe	Grau	
Batteriebetriebszeit	4 Ah-Batterie 5,5 h Eco (Hauptlicht) 3,5 h Boost (Hauptlicht) 14,0 h (Nebenlicht)	7 Ah-Batterie 9,0 h Eco (Hauptlicht) 6,0 h Boost (Hauptlicht) 27,5 h (Nebenlicht)
Batterie	wiederaufladbarer, wartungsfreier und gasdichter NiCd-Akku - 4,8 V / 4 Ah - 4,8 V / 7 Ah	
Leuchtmittel		
Hauptlicht	3 x HighPower-LED 3,0 W- 240 lm (Eco) / 4,5 W- 330 lm (Boost)	
Nebenlicht	6 x MidPower-LED 1,5 W- 65 lm	Angabe lm = Leuchtenlichtstrom
Gewicht	1,84 kg	
Anschlussspannung (Ladegerät)	230 V 50/60 Hz	
Netzanschlussleistung (Ladegerät)	10 VA	
Schutzklasse	II	
Schutzart	IP54	
Schaltfunktion	Blinklicht, Dauerlicht und Nebenlicht	
Überwachungsfunktion	Ladekontrollanzeige mit grüner Leuchtdiode	

### Bestellangaben

Typ	Batterie	Bestell-Nr.
W 270.3/4 LED	4 Ah	40071352030
W 270.3/7 LED	7 Ah	40071352031

### Zubehör

Typ	Bestell-Nr.
Ladegerät Z 345.3	40071341145
Wiederaufladbarer NC-Akku 4,8 V / 4 Ah	40071345248
Wiederaufladbarer NC-Akku 4,8 V / 7 Ah	40071345253
Vorsteckscheibensatz Rot, Orange und klar prismiert	21145995000

\*) gilt für Leuchte, Ladegerät IP44