

FLH 010–FLH 150 STRAHLUNGSHEIZUNGEN 10–150 W

FLH Strahlungsheizungen werden vorwiegend zur Vermeidung von zu geringen Temperaturen oder zu hoher Luftfeuchtigkeit im Schaltschrank in Kombination mit einem Thermostat oder Hygrostat eingesetzt. Verschiedene Leistungen von 10 bis 150 Watt sorgen dafür, dass stets die richtige Heizleistung zur Verfügung steht. Damit kann in einem Schaltschrank die insgesamt benötigte Wärme bedarfsgerecht verteilt werden.



PRODUKT		FLH 010	FLH 015	FLH 030	FLH 045	
ARTIKEL-NR.	mit Klemme	17001005007	17001505007	17003005007	17004505007	Einheit
ARTIKEL-NR.	mit Anschlusskabel	17001005017	17001505017	17003005017	17004505017	

DATEN

Heizleistung (Ta = +20 °C)	10	15	30	45	W
Nennspannung ±10 %	AC 50 60 Hz				V
	230				
Funktionsbereich	110–250 V AC 50 60 Hz				
Max. Einschaltstrom	1,0	1,1	1,2	1,8	A
Max. Oberflächentemperatur	55	65	90	105	°C
Einsatztemperaturbereich	–40 ... +70				
Schutzart bei bestimmungsgemäßem Einsatz	IP 44 (Anschlusskabel) und IP 20 (Steckklemm-Anschluss)				g
Schutzklasse	I				
Gerätekonstruktion	Aluminiumprofil, hell eloxiert				
Montageart	Schnappbefestigung für 35 mm Profilschiene nach EN 60715				
Anschlussart	Anschlusskabel (500 mm) oder Steckklemm-Anschluss				
Gewicht	250				

PRODUKT		FLH 060	FLH 075	FLH 100	FLH 150	
ARTIKEL-NR.	mit Klemme	17006005007	17007505007	17010005007	17015005007	Einheit
ARTIKEL-NR.	mit Anschlusskabel	17006005017	17007505017	17010005017	17015005017	

DATEN

Heizleistung (Ta = +20 °C)	60	75	100	150	W
Nennspannung ±10 %	AC 50 60 Hz				V
	230				
Funktionsbereich	110–250 V AC 50 60 Hz				
Max. Einschaltstrom	2,5	4,5	5	7,5	A
Max. Oberflächentemperatur	105	120	130	150	°C
Einsatztemperaturbereich	–40 ... +70				
Schutzart bei bestimmungsgemäßem Einsatz	IP 44 (Anschlusskabel) und IP 20 (Steckklemm-Anschluss)				g
Schutzklasse	I				
Gerätekonstruktion	Aluminiumprofil, hell eloxiert				
Montageart	Schnappbefestigung für 35 mm Profilschiene nach EN 60715				
Anschlussart	Anschlusskabel (500 mm) oder Steckklemm-Anschluss				
Gewicht	450	510	770		

ZUBEHÖR	ARTIKELNUMMER
Thermostat	17111000000
Hygrostat	17207000000
Schaltschrankinnenlüfter	18110000000

Weitere Geräteausführungen und Spannungsvarianten finden Sie auf www.pfannenberg.de und gerne auch auf Anfrage.

Abmessungen

mm	FLH 010 015 030 045	FLH 060 075 100	FLH 150
X	70	70	70
Y1	65	140	215
Y2	35	35	35
Z	50	50	50
L	500	500	500

