

STECKER/VERBINDUNGSKABEL PLS-C für PLS/PLS SL

PRODUKT	LÄNGE	ARTIKELNUMMER (1 Stück)	ARTIKELNUMMER (5 Stück)
Netzanschlusskabel Schukostecker + GST18/3-Buchse	1 m	17399091090	17399591090
	3 m	17399095090	17399595090
Netzanschlusskabel mit GST18/3-Stecker	1 m	17399091092	17399591092
	3 m	17399095092	17399595092
Netzanschlusskabel mit GST18/3-Buchse	1 m	17399091091	17399591091
	3 m	17399095091	17399595091
Verbindungskabel mit GST18/3 Stecker und Buchse	0,5 m	17398089093	17398589093
	1 m	17398091093	17398591093
	2 m	17398093093	17398593093



STECKDOSEN



PRODUKT	PPS D	PPS F	PPS USA	
ARTIKEL-NR.	17401000000	17402000000	17403000000	Einheit
DATEN				
Nennspannung ±10 %	AC 250		AC 125	V
Nennstrom	10 A DC / 16 A AC		15 A AC	
Kontakmaterial	CuZn37			
Isolierstoff	PA			
Farbe	grau			
Betriebstemperatur	-20 ... +60			°C
Montage	Schnappbefestigung für 35-mm-Profilschiene nach EN 60715			
Leiterquerschnitt	eindrähtig: 0,2-4 mm ² / feindrähtig: 0,2-2,5 mm ² / AWG 24-AWG 12			
Abisolierlänge	8			mm
Normen/Zulassungen	IEC 83, DIN 49440-1		UL I NEMA 5-15	

DRUCKAUSGLEICHSELEMENT



MONTAGEHILFE



PRODUKT	PPC	
ARTIKEL-NR.	5 STÜCK	17410050000
		Einheit
DATEN		
Gewinde	M12 x 1,5-10 mm	
Material	Polyamid 6, O-Ring: Perbunan	
Betriebstemperatur	-40 ... +120	°C
Farbe	RAL 7035	
Schutzart	IP 66 IP 68 IP 69K	

PRODUKT	PDR	
ARTIKEL-NR.	17411000000	Einheit
DATEN		
Befestigung	selbstklebend	
Material	Stahl, galvanisch verzinkt	
Betriebstemperatur	-30 ... +70	°C
Abmessungen (HxBxT)	35 x 70 x 7	mm
Tragkraft nach 24 h Wartezeit	500	g