

ANSMANN Lithium Batterie CR123A / CR17335

Lithium-Batterie CR123A / CR17335 / 3 V - erstklassige Qualität mit langer Haltbarkeit

Features

- Hochwertige ANSMANN Lithium Batterie
- Ideal geeignet für den Einsatz in LED-Taschenlampen, Messwerkzeugen, Digitalkameras uvm.
- Die Lithium-Batterie bietet Ihnen zuverlässige Leistung und eine lange Haltbarkeit (10 Jahre)
- Die Lithium-Batterie ist bei Temperaturen von -20°C bis +60°C nutzbar. Sie sind ausgesprochen unempfindlich gegen Minustemperaturen.
- Hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis



Artikelnummer: 1520-0009
 Lieferumfang: 10 Lithium Batterie CR123A / CR17335
 Zolltarifnummer: 85065010900
 Verpackungseinheit: 12 (230 × 95 × 90 mm)



Spezifikationen

Nominal-Spannung	3 V
Zellengröße	CR123A / CR17335
Haltbarkeit	10 Jahre
Zellenchemie	Lithium
Nominal-Kapazität	1500 mAh
Anzahl Zellen in Verpackung	10
Farbe	schwarz
Verpackung	Karton
Betriebstemperatur	-20 - 60 °C
Lagertemperatur	-20 - 45 °C