

ANSMANN Lithium Batterie CR2 / CR17355

Lithium-Batterie CR2 / CR17355 / 3 V - erstklassige Qualität mit langer Haltbarkeit

Features

- ANSMANN Markenqualität für den täglichen Gebrauch
- Erstklassiges Preis-Leistungsverhältnis
- Geringer Innenwiderstand für schnellere Bereitschaft
- Hohe Energiedichte
- Außergewöhnliche Energieleistung bei geringem Gewicht
- Zuverlässiger Betrieb auch bei extremen Temperaturen von -20 - 60 °C
- Lange Lagerfähigkeit von bis zu 10 Jahren



Artikelnummer: 1520-0010
 Lieferumfang: 10 Lithium Batterie CR2 / CR17355
 Zolltarifnummer: 85065010900
 Verpackungseinheit: 20 (175 × 95 × 135 mm)



Spezifikationen

Nominal-Spannung	3 V
Zellengröße	CR2 / CR17355
Haltbarkeit	10 Jahre
Zellenchemie	Lithium
Nominal-Kapazität	800 mAh
Anzahl Zellen in Verpackung	10
Farbe	schwarz
Verpackung	Karton
Betriebstemperatur	-20 - 60 °C