



# Einhell

## EXPERT

Winkelschleifer

**TE-AG 125/750**

**Art.-Nr.: 4430880**

Ident.-Nr.: 11059

EAN-Code: 4006825583267

Der Winkelschleifer TE-AG 125/750 ist ein hochwertiges Werkzeug für Experten mit hohem Anspruch, das seine Qualitäten bei einem breiten Spektrum von Trenn-, Schleif- und Schrupparbeiten rund um Haus, Werkstatt und Garage voll ausspielt. Sein Scheibenschutz lässt sich dank werkzeugloser Schnellverstellung im Handumdrehen an jede Aufgabe anpassen, und die Spindelarreterung ermöglicht einfachen und schnellen Werkzeugwechsel.

## Ausstattung

- Scheibenschutz mit Schnellverstellung
- Spindelarreterung für einfachen Scheibenwechsel
- Vibrationsarmer Lauf
- Robuster und flacher Metallgetriebekopf
- Zusatzhandgriff und Hauptgriff mit Softgriff
- Zusatzhandgriff flexibel in 3 Positionen montierbar
- Wiederanlaufschutz
- Sicherheitsschalter
- Stirnlochschlüssel praktisch im Zusatzhandgriff verstaut
- Kabelclip zum Fixieren des aufgewickelten Kabels
- Lieferung ohne Trennscheibe



## Technische Daten

- |                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| - Netzanschluss       | 230 V   50 Hz           |
| - Leistung            | 750 W                   |
| - Leerlaufdrehzahl    | 12000 min <sup>-1</sup> |
| - Scheibendurchmesser | 125 mm                  |



## Logistische Daten

- |                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| - Produktgewicht                  | 1.85 kg             |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung  | 2.54 kg             |
| - Maße Einzelverpackung           | 322 x 138 x 127 mm  |
| - Stück pro Exportkarton          | 6 STK               |
| - Bruttogewicht Exportkarton      | 16.6 kg             |
| - Maße Exportkarton               | 440 x 340 x 275 mm  |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 4200   8700   10200 |

