



# Einhell

# EXPERT

Trockenbauschleifer

**TE-DW 225 X**

**Art.-Nr.: 4259960**

Ident.-Nr.: 11017

EAN-Code: 4006825634518

Der Einhell Trockenbauschleifer TE-DW 225 X darf bei Renovierungs- und Ausbaurbeiten nicht fehlen. Ein kraftvoller 750 W-Motor und das hochwertige Metallwinkelgetriebe sorgen für effektives Arbeiten. Der Schleifteller ist wechselbar – rund und dreieckig. Für ergonomisches Arbeiten sorgt das Gelenklager, das uneingeschränkte Beweglichkeit des Schleifkopfes ermöglicht. Der Bürstenkranz hat eine gefederte Lagerung. Der klappbare Führungsholm ermöglicht einen schnellen Auf- und Abbau. Stufenlos einstellbar bis 165 cm ist der teleskopierbare Stiel. Zum Lieferumfang gehören 3 Korund Schleifscheiben Ø225mm und 3 Korund Schleifscheiben 285\*285\*285mm, die hochwertigen Gitterleinen (rund und dreieckig) sowie die Einhell E-Box.

## Ausstattung

- Kraftvoller 750 W Motor und hochwertiges Metallwinkelgetriebe
- Wechselb. Schleifteller (rund u. dreieckig) f. optimale Anwendung
- Gelenklager für uneingeschränkte Beweglichkeit des Schleifkopfes
- Gefederte Lagerung des Bürstenkranzes
- Klappbarer Führungsholm für einen schnellen Auf- und Abbau
- Stufenlos bis zu 165 cm teleskopierbarer Stiel
- Inkl. 3 Korund Schleifscheiben Ø225mm (1\*P60/1\*P80/1\*P120)
- Inkl. 3 Korund Schleifscheiben 285\*285\*285mm (1\*P60/1\*P80/1\*P120)
- Inkl. hochwertigen Gitterleinen (1\*rund, 1\* dreieckig)
- Lieferung im Transport- und Aufbewahrungskoffer E-Box



## Technische Daten

- |                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| - Netzanschluss              | 230-240 V   50 Hz            |
| - Leistung                   | 750 W                        |
| - Leerlaufdrehzahl           | 600 - 1800 min <sup>-1</sup> |
| - Schleifscheibendurchmesser | 225 mm                       |
| - Dreieck Schleifpapier      | 285 x 285 x 285 mm           |
| - Gerätelänge                | 1100 - 1650 mm               |
| - Kabellänge                 | 400 cm                       |



## Logistische Daten

- |                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht (kg)             | 3.2                |
| - Bruttogewicht (kg)              | 10                 |
| - Maße Einzelverpackung           | 680 x 215 x 335 mm |
| - Stück pro Exportkarton          | 2 STK              |
| - Bruttogewicht Exportkarton      | 22 kg              |
| - Maße Exportkarton               | 720 x 470 x 350 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 460   970   1140   |



## Als Sonderzubehör erhältlich



Schleifp. 225 Klett P120 10tlg  
Trockenbauschleifer-Zubehör  
Art.-Nr.: 4259921  
EAN-Code: 4006825607673  
Einhell Grey