



Einhell

PROFESSIONAL



Akku-Kettensäge

GP-LC 36/35 Li-Solo

Art.-Nr.: 4501780

Ident.-Nr.: 21021

EAN-Code: 4006825631920

Die Einhell Akku-Kettensäge GP-LC 36/35 Li-Solo bietet Power und Flexibilität. Sie ist Mitglied der Power X-Change-Familie. Zwei 18 V-PXC-Akkus speisen den Einhell Brushless Motor, einen bürstenlosen Elektromotor, mit Energie. Durch das OREGON Qualitätsschwert und -kette arbeitet sie sich auch in größere Stämme. Kettenspannung und -wechsel erfolgen werkzeuglos. Sicherheit gewährleisten der Krallenanschlag aus Metall ebenso wie der Rückschlagschutz, die Sofort-Kettenbremse und der Kettenfangbolzen. Durch den ergonomischen Softgrip liegt die Akku-Kettensäge sicher und angenehm in der Hand. Die Kettenschmierung erfolgt automatisch, es ist eine große Öleinfüllöffnung vorhanden. Akku und Ladegerät sind separat erhältlich.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 2x 18 V Batterie notwendig
- TWIN-Pack Technologie: 2x 18V Power X-Change Akkus - mehr Power
- Bürstenloser Motor - mehr Power und längere Laufzeit
- Werkzeuglose Kettenspannung und Kettenwechsel
- Robustes OREGON-Qualitätsschwert und scharfe Kette
- Ergonomischer Griff mit Softgrip und Fällgriff
- Massiver Krallenanschlag aus Metall
- Automatische Kettenschmierung
- Ölbehälter mit Schauglas für automatische Kettenschmierung
- Rückschlagschutz und Sofort-Kettenbremse
- Kettenfangbolzen
- Überlastschutz
- Empfehlung für optimale Ergebnisse: 2x 3,0 Ah Akku und größer
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät (separat erhältlich)



Technische Daten

- | | |
|--------------------------|--------|
| - Schwertlänge | 350 mm |
| - Schnittlänge | 33 cm |
| - Schnittgeschwindigkeit | 15 m/s |
| - Öltankinhalt | 115 mL |

Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht (kg) | 4 kg |
| - Bruttogewicht (kg) | 5.2 kg |
| - Maße Einzelverpackung | 260 x 500 x 252 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 2 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 11.5 kg |
| - Maße Exportkarton | 515 x 405 x 275 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 976 1952 2196 |



Als Sonderzubehör erhältlich



Ersatzschwert 35cm 1,1
Kettensägen-Zubehör
Art.-Nr.: 4500197
EAN-Code: 4006825632248
Einhell Accessory



Ersatzkette 35cm 1,1 52T 3/8
Kettensägen-Zubehör
Art.-Nr.: 4500196
EAN-Code: 4006825632231
Einhell Accessory



18V 2,0Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change 1
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512040
EAN-Code: 4006825613681
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 6A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512064
EAN-Code: 4006825629019
Einhell Accessory



18V 3,0 Ah Power-X-Change 2
Akku
Art.-Nr.: 4511341
EAN-Code: 4006825590593
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten



Sägen¹
(Stück)

Ein Akku Für alle Fälle

Ein Akku Für alle Fälle	Sägen ¹ (Stück)
1.5 Ah	120
2.0 Ah	160
2.5 Ah	200
3.0 Ah	240
4.0 Ah	320
5.2 Ah	420
6.0 Ah	480
8.0 Ah	640

Für die beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 3.0 Ah verwenden

Testaufbau:

1) Holz - Kantholz 70x70mm